

Portes latérales rehaussées, DNSR



Protège et couvre les connecteurs et les composants montés sur le côté du boîtier pour sécuriser et protéger les connexions importantes. Une plaque d'interconnexion MM (facultative) fournit une surface de montage pour les connecteurs. Câblage possible du haut ou du bas avec des barres de câble en option.

FONCTIONS

Description : Un couvercle de 200 mm de large avec entrées de câble en haut et en bas. Livré avec une plaque de presse-étoupe et un joint d'étanchéité. Le motif des trous est conçu pour s'adapter au cadre du boîtier et permettre l'installation des barres de fixation des câbles.

Matériau : 2 mm.

Finition : Revêtement structuré en poudre RAL 7035.

Protection : Conforme à la norme IP55, type 12 en combinaison avec la norme HPPG01.

Exigences de montage : Ajouter une plaque de séparation SPD ou une plaque d'interconnexion MM pour monter des connecteurs et séparer le compartiment latéral.

Quantité par paquet : 1 pièce avec accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	2mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
DNSR2006R5	2000mm	600mm	195mm	Acier doux	No
DNSR2005R5	2000mm	500mm	195mm	Acier doux	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE