


Passe-câbles simple protection | Armoires murales, CES



Le passe-câbles en caoutchouc est facile à monter et les câbles et les tuyaux peuvent être facilement tirés à travers selon un certain angle sans outils, garantissant ainsi le degré de protection de l'armoire.

FONCTIONS

Description: Passe-câbles simple fabriqué dans un matériau de type caoutchouc. La pose ne nécessite aucun outil. La membrane push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. L'ouverture reste ronde et le niveau de protection IP est toujours garanti. Il est équipé d'un manchon qui s'adapte autour du câble et qui permet de le déplacer dans l'ouverture comme un joystick sans altérer le niveau de protection IP. Il convient donc parfaitement à la pose de câbles inclinés. Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4,5 mm d'épaisseur.

Matériau: TPE (élastomère thermoplastique), sans halogène.

Resistance à la température: -50°C à +125°C.

Finition: RAL 7035.

Protection: IP 67.

Suitable for holes in materials of 0,5 to 4,5 mm thickness

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe


It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

SPÉCIFICATIONS

- Couleur: Gris clair
- Code couleur: RAL 7035
- Finition: Lisse
- Matériau: Élastomère thermoplastique

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Diamètre	Plage de diamètre de câble
CES16	11mm	24mm	24mm	4mm min	23.5mm	5 – 10mm
CES20	11mm	28mm	28mm	4mm min	27.5mm	6 – 13mm
CES25	11mm	33mm	33mm	4mm min	39.5mm	8 – 17mm
CES32	11mm	40mm	40mm	4mm min	39.5mm	12 – 24mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE