

Coffret mural en tôle peinte simple porte | Armoires murales, MAS



La gamme d'armoires murales simple porte en acier doux, MAS, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour de nombreuses applications différentes. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

CEI 62208 IP66

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

FONCTIONS

Corps: Plié et soudure continue. Quatre perforations de 8.5 mm pour fixation murale sur bossages de 20.4 mm de diamètre x 2 mm pour la circulation de l'air à l'arrière de l'armoire.

Plaque passe-câbles: Positionnée tout au fond de l'armoire pour faciliter le câblage sur la platine de montage.

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 10. Pour une installation en extérieur : l'utilisation d'un capot antipluie ARF et l'application d'une couche de peinture 100 % polyester ainsi que d'un apprêt anticorrosion sont recommandées. La résistance à la corrosion doit être prise en compte pour les applications extérieures et intérieures.

Platine de montage: La platine de montage porte des repères verticaux tous les 10 mm pour un positionnement aisé des équipements à l'horizontale. Le haut et le bas sont perforés pour fixer facilement les câbles. Fixée sur des goudjons soudés M8 en fond d'armoire. Tous les cotés des platines des armoires de 800 mm minimum sont renforcés par des bords repliés. L'accessoire AMG permet de régler la profondeur de la platine de montage.

Matériau: Corps : acier doux de 1,2 mm pour les armoires d'une profondeur de 155 mm / 1,4 mm pour les armoires d'une profondeur de 210 ou 260 mm / 1,5 mm pour les armoires d'une profondeur de 300 ou 400 mm, ou si la hauteur ou la largeur est supérieure ou égale à 1000 mm. Plaque de presse-étoupe : Acier doux de 1,4 mm. Porte : acier doux de 1,2 mm / 1,5 mm pour les armoires dont la hauteur ou la largeur est supérieure ou égale à 500 mm / 2 mm pour les armoires dont la hauteur ou la largeur est supérieure ou égale à 800 mm. Plaque de montage : acier galvanisé de 2 mm.

Fermeture: Serrure DIN 3 mm double barre personnalisée nVent HOFFMAN avec mécanisme anti-vibrations et mouvement à 90°. Deux serrures pour les armoires de 600 à 800 mm de haut. Serrures à crémone trois points pour les armoires de 1000 mm de haut et plus. Autres inserts disponibles en tant qu'accessoires.

Finition: Peinture poudre structurée RAL 7035.

Porte: Montage en surface, ouverture 130°. Charnières invisibles amovibles avec axe imperdable. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. Goujons soudés M6 intérieurs pour monter les profils de porte MMDP, voir livraison. L'étanchéité est assurée par un joint polyuréthane injecté d'un seul tenant.

Livraison: Armoire avec porte et platine de montage (non incluses pour les références se terminant par PER5). Pour une hauteur de 600 mm et plus, deux profils de montage de porte MMDP sont proposés. Un ou plusieurs passe-câbles avec joint(s), clé plastique deux points 3 mm et accessoires de montage. Clé métallique pour une hauteur de 1 000 mm et plus. Possibilités de mise à la terre.

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MAS1008040PER5	1000mm	800mm	400mm	Non		
MAS1008040R5	1000mm	800mm	400mm	Oui	970 x 750mm	382mm
MAS1206030PER5	1200mm	600mm	300mm	Non		
MAS1206030R5	1200mm	600mm	300mm	Oui	1170 x 550mm	282mm
MAS1208030PER5	1200mm	800mm	300mm	Non		
MAS1208030R5	1200mm	800mm	300mm	Oui	1170 x 750mm	282mm
MAS1208040PER5	1200mm	800mm	400mm	Non		
MAS1208040R5	1200mm	800mm	400mm	Oui	1170 x 750mm	382mm
MAS1006026PER5	1000mm	600mm	260mm	Non		
MAS1006026R5	1000mm	600mm	260mm	Oui	970 x 550mm	242mm
MAS1006030PER5	1000mm	600mm	300mm	Non		
MAS1006030R5	1000mm	600mm	300mm	Oui	970 x 550mm	282mm
MAS1008026PER5	1000mm	800mm	260mm	Non		

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MAS1008026R5	1000mm	800mm	260mm	Oui	970 x 750mm	242mm
MAS1008030PER5	1000mm	800mm	300mm	Non		
MAS1008030R5	1000mm	800mm	300mm	Oui	970 x 750mm	282mm
MAS0202015PER5	200mm	200mm	155mm	Non		
MAS0202015R5	200mm	200mm	155mm	Oui	170 x 150mm	137mm
MAS0252015PER5	250mm	200mm	155mm	Non		
MAS0252015R5	250mm	200mm	155mm	Oui	220 x 150mm	137mm
MAS0252515PER5	250mm	250mm	155mm	Non		
MAS0252515R5	250mm	250mm	155mm	Oui	220 x 200mm	137mm
MAS0302515PER5	300mm	250mm	155mm	Non		
MAS0302515R5	300mm	250mm	155mm	Oui	270 x 200mm	137mm
MAS0302521PER5	300mm	250mm	210mm	Non		
MAS0302521R5	300mm	250mm	210mm	Oui	270 x 200mm	192mm
MAS0303015PER5	300mm	300mm	155mm	Non		
MAS0303015R5	300mm	300mm	155mm	Oui	270 x 250mm	137mm
MAS0303021PER5	300mm	300mm	210mm	Non		
MAS0303021R5	300mm	300mm	210mm	Oui	270 x 250mm	192mm

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MAS0304021PER5	300mm	400mm	210mm	Non		
MAS0304021R5	300mm	400mm	210mm	Oui	270 x 330mm	192mm
MAS0352515PER5	350mm	250mm	155mm	Non		
MAS0352515R5	350mm	250mm	155mm	Oui	320 x 200mm	137mm
MAS0403015PER5	400mm	300mm	155mm	Non		
MAS0403015R5	400mm	300mm	155mm	Oui	370 x 250mm	137mm
MAS0403021PER5	400mm	300mm	210mm	Non		
MAS0403021R5	400mm	300mm	210mm	Oui	370 x 250mm	192mm
MAS0404021PER5	400mm	400mm	210mm	Non		
MAS0404021R5	400mm	400mm	210mm	Oui	370 x 350mm	192mm
MAS0405021PER5	400mm	500mm	210mm	Non		
MAS0405021R5	400mm	500mm	210mm	Oui	370 x 450mm	192mm
MAS0406021PER5	400mm	600mm	210mm	Non		
MAS0406021R5	400mm	600mm	210mm	Oui	370 x 550mm	192mm
MAS0503021PER5	500mm	300mm	210mm	Non		
MAS0503021R5	500mm	300mm	210mm	Oui	470 x 250mm	192mm

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MAS0504015PER5	500mm	400mm	155mm	Non		
MAS0504015R5	500mm	400mm	155mm	Oui	470 x 350mm	137mm
MAS0504021PER5	500mm	400mm	210mm	Non		
MAS0504021R5	500mm	400mm	210mm	Oui	470 x 350mm	192mm
MAS0504026PER5	500mm	400mm	260mm	Non		
MAS0504026R5	500mm	400mm	260mm	Oui	470 x 350mm	242mm
MAS0504030PER5	500mm	400mm	300mm	Non		
MAS0504030R5	500mm	400mm	300mm	Oui	470 x 350mm	282mm
MAS0505021PER5	500mm	500mm	210mm	Non		
MAS0505021R5	500mm	500mm	210mm	Oui	470 x 450mm	192mm
MAS0505030PER5	500mm	500mm	300mm	Non		
MAS0505030R5	500mm	500mm	300mm	Oui	470 x 450mm	282mm
MAS0606040R5	600mm	600mm	400mm	Oui	570 x 550mm	382mm
MAS0705021PER5	700mm	500mm	210mm	Non		
MAS0705021R5	700mm	500mm	210mm	Oui	670 x 450mm	192mm
MAS0705026PER5	700mm	500mm	260mm	Non		
MAS0705026R5	700mm	500mm	260mm	Oui	670 x 450mm	242mm

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MAS0804030PER5	800mm	400mm	300mm	Non		
MAS0804030R5	800mm	400mm	300mm	Oui	770 x 350mm	282mm
MAS0806021PER5	800mm	600mm	210mm	Non		
MAS0806021R5	800mm	600mm	210mm	Oui	770 x 550mm	192mm
MAS0806026PER5	800mm	600mm	260mm	Non		
MAS0806026R5	800mm	600mm	260mm	Oui	770 x 550mm	242mm
MAS0806030PER5	800mm	600mm	300mm	Non		
MAS0806030R5	800mm	600mm	300mm	Oui	770 x 550mm	282mm
MAS0806040PER5	800mm	600mm	400mm	Non		
MAS0806040R5	800mm	600mm	400mm	Oui	770 x 550mm	382mm
MAS0604015PER5	600mm	400mm	155mm	Non		
MAS0604015R5	600mm	400mm	155mm	Oui	570 x 350mm	137mm
MAS0604021PER5	600mm	400mm	210mm	Non		
MAS0604021R5	600mm	400mm	210mm	Oui	570 x 350mm	192mm
MAS0604026PER5	600mm	400mm	260mm	Non		
MAS0604026R5	600mm	400mm	260mm	Oui	570 x 350mm	242mm


Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MAS0604030PER5	600mm	400mm	300mm	Non		
MAS0604030R5	600mm	400mm	300mm	Oui	570 x 350mm	282mm
MAS0605015PER5	600mm	500mm	155mm	Non		
MAS0605015R5	600mm	500mm	155mm	Oui	570 x 450mm	137mm
MAS0605021PER5	600mm	500mm	210mm	Non		
MAS0605021R5	600mm	500mm	210mm	Oui	570 x 450mm	192mm
MAS0605026PER5	600mm	500mm	260mm	Non		
MAS0605026R5	600mm	500mm	260mm	Oui	570 x 450mm	242mm
MAS0605030PER5	600mm	500mm	300mm	Non		
MAS0605030R5	600mm	500mm	300mm	Oui	570 x 450mm	282mm
MAS0606021PER5	600mm	600mm	210mm	Non		
MAS0606021R5	600mm	600mm	210mm	Oui	570 x 550mm	192mm
MAS0606030PER5	600mm	600mm	300mm	Non		
MAS0606030R5	600mm	600mm	300mm	Oui	570 x 550mm	282mm
MAS0606040PER5	600mm	600mm	400mm	Non		
MAS0808021PER5	800mm	800mm	210mm	Non		

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Platine de montage incluse	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale
MAS0608030PER5	600mm	800mm	300mm	Non		
MAS0608030R5	600mm	800mm	300mm	Oui	570 x 750mm	282mm
MAS0808021R5	800mm	800mm	210mm	Oui	770 x 750mm	192mm
MAS0808030PER5	800mm	800mm	300mm	Non		
MAS0808030R5	800mm	800mm	300mm	Oui	770 x 750mm	282mm
MAS0808040PER5	800mm	800mm	400mm	Non		
MAS0808040R5	800mm	800mm	400mm	Oui	770 x 750mm	382mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

* Les armoires de 1000 mm de haut et plus sont équipées d'une serrure à crémone trois points.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE