

# Porte transparente, DNGS



Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte en acier inoxydable transparente est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.

## FONCTIONS

Description: Porte standard pourvue d'une vitre transparente en verre de sécurité pour visualiser l'intérieur de l'armoire. Équipée d'une serrure DIN 3 mm et d'un cadre de renfort. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles. Utiliser le jeu de charnières DNMKS si aucune porte n'était précédemment montée.

Matériau: Contour: acier inox 2 mm AISI 304, AISI 316L (sur demande). Partie vitrée: Verre de sécurité transparent 4 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection: Conforme à IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 07.

Instructions de montage: Utiliser le kit de charnière DNMKS si ne vient pas en remplacement d'une porte standard.

Unité de livraison: 1 pièce.

## SPÉCIFICATIONS

**Épaisseur:** 2mm  
**Finition:** Finition brossée  
**Matériau:** Acier inoxydable 304

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Taille de la fenêtre | Matériau de l'armoire | Famille de produits |
|---------------------|---------|---------|------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| DNGS1408            | 1400mm  | 800mm   | 17mm       | 1176 x 615mm         | Acier doux            | Autoportant         |
| DNGS1606            | 1600mm  | 600mm   | 17mm       | 1376 x 415mm         | Acier doux            | Autoportant         |
| DNGS1608            | 1600mm  | 800mm   | 17mm       | 1376 x 615mm         | Acier doux            | Autoportant         |
| DNGS1610            | 1600mm  | 1000mm  | 17mm       | 1376 x 815mm         | Acier doux            | Autoportant         |
| DNGS1806            | 1800mm  | 600mm   | 17mm       | 1576 x 415mm         | Acier doux            | Autoportant         |
| DNGS1808            | 1800mm  | 800mm   | 17mm       | 1576 x 615mm         | Acier doux            | Autoportant         |
| DNGS1810            | 1800mm  | 1000mm  | 17mm       | 1576 x 815mm         | Acier doux            | Autoportant         |
| DNGS2006            | 2000mm  | 600mm   | 17mm       | 1776 x 415mm         | Acier doux            | Autoportant         |
| DNGS2008            | 2000mm  | 800mm   | 17mm       | 1776 x 615mm         | Acier doux            | Autoportant         |
| DNGS2010            | 2000mm  | 1000mm  | 17mm       | 1776 x 815mm         | Acier doux            | Autoportant         |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**