

Panneaux supérieur et inférieur | Armoires au sol, DPC



L'esthétique et la classe IP de l'armoire sont maintenues grâce au montage d'un jeu complet de portes et panneaux.

FONCTIONS

Description: Nécessaires pour couvrir l'espace restant en haut et en bas. À combiner avec les panneaux/portes partielles DP/DPP, les barres de séparation CDH/CDHK et la porte de compartiment à câbles DPA.

Matériau: Tôle d'acier 1,75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 44. Version IP 21 livrée sans joint.

Instructions de montage: Un panneau DPC couvre 200 mm de l'armoire en hauteur. Si on utilise un panneau DPC pour une armoire de 2000 mm de haut, un espace de 1800 mm reste donc pour les panneaux/portes partielles.

Unité de livraison: Panneaux supérieur et inférieur avec accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.75mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Expédition rapide
DPC0714R5	104mm	400mm	17mm	Acier doux	Autoportant	No
DPC0716R5	104mm	600mm	17mm	Acier doux	Autoportant	No
DPC0718R5	104mm	800mm	17mm	Acier doux	Autoportant	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE