

Barre séparatrice verticale | Armoires au sol, VB



La barre de séparation verticale augmente les possibilités de montage disponibles à l'intérieur de l'armoire et la divise en deux espaces utilisables.

FONCTIONS

Description: Placée au centre d'une armoire de 1 200 ou 1 600 mm de largeur, elle offre les possibilités de montage sur deux sections verticales de 600 ou 800 mm de large. Ceci permet de répartir les équipements tels que les cadres pivotants et profilés de systèmes, des deux côtés de l'armoire.

Matériau: Acier zingué 1.75 mm.

Unité de livraison: 1 paire sans accessoires de montage.

Instructions de montage: Prévoir un accessoire VBK pour le montage. Pour une séparation complète, ajouter un accessoire VBD.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 1.75mm

Finition: Plaqué

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Armoire	Matériau de l'armoire	Expédition rapide
VB1800	1800mm	89mm	24mm	Une seule porte	Acier doux	No
VB2000	2000mm	89mm	24mm	Une seule porte	Acier doux	No
VB2200	2200mm	89mm	24mm	Une seule porte	Acier doux	No
VB1600	1600mm	89mm	24mm	Une seule porte	Acier doux	No
VB1600D	1600mm	89mm	24mm	Double porte	Acier doux	No
VB1800D	1800mm	89mm	24mm	Double porte	Acier doux	No
VB2000D	2000mm	89mm	24mm	Double porte	Acier doux	No
VB2200D	2200mm	89mm	24mm	Double porte	Acier doux	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE