

# Horizontal and Vertical Packing



The horizontal and vertical packing materials seal the gaps that can exist between the sleeve and reinforcing steel bar. The packing materials help ensure the molten filler material remains in the sleeve until it solidifies.

## FONCTIONS

Heat-resistant

Pliable material forms to the reinforcing steel contours

Helps prevent leaking of molten filler material

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1


| Référence catalogue | Diamètre (Ø) | Longueur (L) | Poids unitaire |
|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| RBS35473.5          | 13 mm        | 89mm         | 0 kg           |
| RBS354710           | 13 mm        | 250mm        | 0.01 kg        |
| RBS354711           | 13 mm        | 279mm        | 0.01 kg        |
| RBS354712           | 13 mm        | 305mm        | 0.01 kg        |
| RBS354714           | 13 mm        | 356mm        | 0.01 kg        |
| RBS354715           | 13 mm        | 381mm        | 0.01 kg        |
| RBS354716           | 13 mm        | 406mm        | 0.01 kg        |

| Référence catalogue | Diamètre (Ø) | Longueur (L) | Poids unitaire |
|---------------------|--------------|--------------|----------------|
| RBS354718           | 13 mm        | 457mm        | 0.01 kg        |
| RBS354720           | 13 mm        | 508mm        | 0.01 kg        |
| RBS35474            | 13 mm        | 102mm        | 0.01 kg        |
| RBS35475            | 13 mm        | 127mm        | 0.01 kg        |
| RBS35475.5          | 13 mm        | 140mm        | 0.01 kg        |
| RBS35476            | 13 mm        | 152mm        | 0.01 kg        |
| RBS35477            | 13 mm        | 178mm        | 0.01 kg        |
| RBS35478            | 13 mm        | 203mm        | 0.01 kg        |
| RBS35479            | 13 mm        | 229mm        | 0.01 kg        |
| RBS354725           | 13 mm        | 635mm        | 0.02 kg        |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**