

Horizontal Pouring Basin, Top Fill, Standard



Standard horizontal pouring basins should be used whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the standard pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.

FONCTIONS

Made from heat-resistant graphite

Durable, re-usable and long lasting

Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Graphite

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)
RBWS1467D	54 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467F	64 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467M	95 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467U	35 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467X	38 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467E	57 mm	86mm	89 mm	102 mm

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)
RBWS1467G	70 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467C	48 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467A	41 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467K	86 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467H	73 mm	86mm	89 mm	102 mm
RBWS1467J	76 mm	86mm	89 mm	102 mm


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

RBWS1467 pouring basins require one RBW167 pouring basin frame (sold separately).

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.