

nVent LENTON Interlok Position Transition Grout-Fill Coupler



FONCTIONS

Designed to splice different diameter bars

Positional feature allows the threaded coupler end to telescope out to close a gap between forms and to allow alignment of the grout tubes

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Matériau	Finition	Emballage	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Diamètre 1 (Ø1)
LK1110STHD	Fonte	Brut	Standard	36 mm, 32 mm	#11, #10	80 mm

Table 2/3

Référence catalogue	Diamètre 2 (Ø2)	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Longueur 3 (L3)	Profondeur de barre (BD)	Corps du coupleur (CB)
LK1110STHD	62 mm	384 mm	410 mm	251mm	40mm	305mm


Référence catalogue	Poids unitaire
LK1110STHD	4.59 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE