

# T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill



The top fill, low slip horizontal T-Series sleeve length is increased to reduce slip (for extreme code requirements) and when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.

Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

## FONCTIONS

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Additional length improves performance

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

## SPÉCIFICATIONS

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| <b>Finition:</b>                                       | Brut  |
| <b>Matériau:</b>                                       | Acier |
| <b>Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:</b> | Oui   |

Table 1/2

| Référence catalogue | Taille de barre d'armature, métrique | Taille de barre d'armature, US | Taille de barre d'armature, Canada | Diamètre 1 (Ø1) | Diamètre 2 (Ø2) | Longueur 1 (L1) |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| RBW6555HA           | 16 mm                                | #5                             | 15M                                | 35 mm           | 22 mm           | 152 mm          |
| RBW6556HA           | 20 mm                                | #6                             | 20M                                | 38 mm           | 25 mm           | 178 mm          |
| RBW6557HA           | 22 mm                                | #7                             |                                    | 41 mm           | 29 mm           | 178 mm          |
| RBW6558HA           | 25 mm                                | #8                             | 25M                                | 48 mm           | 32 mm           | 178 mm          |

| Référence catalogue | Taille de barre d'armature, métrique | Taille de barre d'armature, US | Taille de barre d'armature, Canada | Diamètre 1(Ø1) | Diamètre 2(Ø2) | Longueur 1(L1) |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| RBW6559HA           | 28 mm                                | #9                             | 30M                                | 54 mm          | 38 mm          | 178 mm         |
| RBW65510HA          | 32 mm                                | #10                            |                                    | 57 mm          | 41 mm          | 191 mm         |
| RBW65511HA          | 36 mm                                | #11                            | 35M                                | 64 mm          | 44 mm          | 203 mm         |
| RBW65514HA          | 43 mm                                | #14                            | 45M                                | 76 mm          | 54 mm          | 229 mm         |
| RBW65518HA          | 57 mm                                | #18                            | 55M                                | 95 mm          | 67 mm          | 279 mm         |

Table 2/2


| Référence catalogue | Longueur 2 (L2) | Longueur 3 (L3) | Poids unitaire |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| RBW6555HA           | 76 mm           | 20mm            | 0.68 kg        |
| RBW6556HA           | 89 mm           | 20mm            | 0.86 kg        |
| RBW6557HA           | 89 mm           | 20mm            | 0.95 kg        |
| RBW6558HA           | 89 mm           | 20mm            | 1.36 kg        |
| RBW6559HA           | 89 mm           | 20mm            | 1.6 kg         |
| RBW65510HA          | 95 mm           | 26mm            | 1.81 kg        |
| RBW65511HA          | 102 mm          | 26mm            | 2.54 kg        |
| RBW65514HA          | 114 mm          | 26mm            | 4.04 kg        |
| RBW65518HA          | 140 mm          | 26mm            | 7.94 kg        |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE