

Front Panel EMC Textile Shielding Kit, -40...+85°C, 3 U, 10 Pieces

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21102-853



The textile EMC gaskets are inserted into a slot on the right hand side of the U-shaped front panels. The gaskets are glued to the front panel. For an expanded temperature range up to +85°C.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Textile EMC gasket is affixed laterally on the front panel or in the groove of the right-hand profile as appropriate.

Profile seal is bonded onto the contact surface of the 19" bracket or of the rear angle and sets up the conductive connection to the U-shaped front panels

Temperature range -40 °C ... +85 °C

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Kit de blindage

Famille de produits: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Cassette

Hauteur du rack: 3 U

Quantité par colis: 10

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

EMC gaskets (textile) are required for shielding the front panels.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE