

Varistar CP Seismic Base/Plinth, 103H 800W 600D

Centrale d'électricité

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21630-115

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

CARACTÉRISTIQUES

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Product Type: Cabinet/Rack Base

Product Family: Varistar CP

Type: Base Plinth

Material: Acier

Color: Black Grey

Color Code: RAL 7021

Hauteur en mm : 103 mm

Largeur en mm : 800 mm

Profondeur : 800 mm

Complies With: IEC 61587-1; IEC 61587-2

Static Load: 400 N

Works With: Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE