

Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking, Key Plate Only, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21630-510



Varistar CP Perforated Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

FONCTIONS

Perforated steel door with single point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

Key lock cover

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Porte de baie

Famille de produits: Varistar CP

Type: Porte en acier, avec perforations

Compatible avec: Varistar CP

Type de verrouillage: Verrouillage un point

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Hauteur du rack: 29 U

Hauteur: 1400 mm

Largeur: 800 mm

Indice de protection: IP20

Conformité: CEI 61587-1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order lever handle and DIN profile half cylinder separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE