

Varistar CP Glazed Door With 3-Point Locking, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21630-723



Glass door with 3 point locking allows stronger adhesion between door and the cabinet frame. This prevents the metal mealeability to show and provides the door extra robustness.

FONCTIONS

Glazed Door With 3-Point Locking, With Lock

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Standard fitting, lock on right-hand door

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Porte de baie

Famille de produits: Varistar CP

Type: Porte vitrée

Compatible avec: Varistar CP

Type de verrouillage: Verrouillage à 3 points

Matériau: Acier; Verre

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Hauteur du rack: 38 U

Hauteur: 1800 mm

Largeur: 600 mm

Indice de protection: IP55

Conformité: CEI 61587-1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order DIN profile half cylinder for lever handle 24630003 separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE