

Front Panel, Front Shielded, Side Hinged

Power Utilities

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant	Face d'appui
20848-617	6 U	1	Avec charnières, fixation latérale	Textile	Anodisé	Conducteur
20848-611	3 U	1	Avec charnières, fixation latérale	Textile	Anodisé	Conducteur

Table 2/3

Référence catalogue	Arêtes traitées	Blindage électromagnétique	Hauteur	Matériau	Type de produit	Largeur du rack
20848-617	Non	Non (réalisable a posteriori)	261.8 mm	Aluminium	Face avant	84 HP
20848-611	Non	Non (réalisable a posteriori)	128.4 mm	Aluminium	Face avant	84 HP

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Largeur
20848-617	Face avant sans poignée	426.4 mm
20848-611	Face avant sans poignée	426.4 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE