

Front Panel, Refrofit Shielding

Centrale d'électricité



Flat front panel. Shieldable with stainless steel EMC gasket.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

For stainless steel EMC gasket

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	EMC Gasket Type	Front Finish
20846-437	3 U	42 HP	1	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-438	3 U	63 HP	1	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-453	6 U	42 HP	1	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	EMC Gasket Type	Front Finish
20846-454	6 U	63 HP	1	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
30846-676	3 U	84 HP	1	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
30846-683	4 U	84 HP	1	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
30846-771	6 U	84 HP	1	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
30846-859	9 U	84 HP	1	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
30846-588	2 U	84 HP	1	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
30846-864	3 U	2 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
30846-865	6 U	2 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-424	3 U	16 HP		Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-425	3 U	3 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-426	3 U	4 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-427	3 U	5 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-428	3 U	6 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-429	3 U	7 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-430	3 U	8 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-431	3 U	10 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-432	3 U	12 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-433	3 U	14 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	EMC Gasket Type	Front Finish
20846-434	3 U	21 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-436	3 U	28 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-442	6 U	3 HP		Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-443	6 U	4 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-444	6 U	5 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-445	6 U	6 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-446	6 U	7 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-447	6 U	8 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-448	6 U	10 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-449	6 U	12 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-450	6 U	14 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-451	6 U	21 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-452	6 U	28 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé
20846-456	6 U	16 HP	5	Screw-on Front	Acier inoxydable	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
20846-437	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-438	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
20846-453	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-454	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
30846-676	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30846-683	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	172.9 mm	Aluminium
30846-771	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
30846-859	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	395.1 mm	Aluminium
30846-588	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	84 mm	Aluminium
30846-864	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
30846-865	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-424	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-425	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-426	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-427	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-428	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
20846-429	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-430	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-431	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-432	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-433	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-434	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-436	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium
20846-442	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-443	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-444	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-445	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-446	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-447	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-448	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium

Référence catalogue	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau
20846-449	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-450	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-451	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-452	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium
20846-456	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur
20846-437	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm
20846-438	Panneau avant	Front Panel without Handle	319.7 mm
20846-453	Panneau avant	Front Panel without Handle	213 mm
20846-454	Panneau avant	Front Panel without Handle	319.7 mm
30846-676	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm
30846-683	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm
30846-771	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm
30846-859	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm
30846-588	Panneau avant	Front Panel without Handle	426.4 mm
30846-864	Panneau avant	Front Panel without Handle	9.8 mm

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur
30846-865	Panneau avant	Front Panel without Handle	9.8 mm
20846-424	Panneau avant	Front Panel without Handle	80.9 mm
20846-425	Panneau avant	Front Panel without Handle	14.9 mm
20846-426	Panneau avant	Front Panel without Handle	20 mm
20846-427	Panneau avant	Front Panel without Handle	25 mm
20846-428	Panneau avant	Front Panel without Handle	30.1 mm
20846-429	Panneau avant	Front Panel without Handle	35.2 mm
20846-430	Panneau avant	Front Panel without Handle	40.3 mm
20846-431	Panneau avant	Front Panel without Handle	50.5 mm
20846-432	Panneau avant	Front Panel without Handle	60.6 mm
20846-433	Panneau avant	Front Panel without Handle	70.8 mm
20846-434	Panneau avant	Front Panel without Handle	106.3 mm
20846-436	Panneau avant	Front Panel without Handle	141.9 mm
20846-442	Panneau avant	Front Panel without Handle	14.9 mm
20846-443	Panneau avant	Front Panel without Handle	20 mm
20846-444	Panneau avant	Front Panel without Handle	25 mm
20846-445	Panneau avant	Front Panel without Handle	30.1 mm
20846-446	Panneau avant	Front Panel without Handle	35.2 mm

Référence catalogue	Product Type	Type	Largeur
20846-447	Panneau avant	Front Panel without Handle	40.3 mm
20846-448	Panneau avant	Front Panel without Handle	50.5 mm
20846-449	Panneau avant	Front Panel without Handle	60.6 mm
20846-450	Panneau avant	Front Panel without Handle	70.8 mm
20846-451	Panneau avant	Front Panel without Handle	106.3 mm
20846-452	Panneau avant	Front Panel without Handle	141.9 mm
20846-456	Panneau avant	Front Panel without Handle	80.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE