

RackPower Dry Contact Cable

Centrale d'électricité

Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke for nVent SCHROFF RackPower PDU's.

CARACTÉRISTIQUES

Dry Contact Cable to connect I/O sensors e.g. smoke

1 m Cable to Sensor box with integrated magnet for easy mounting and 1.8 m connection Cable

For RackPower RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx Series PDU's

Hot pluggable for easy integration

Operating Temperature range 0 to 65 °C

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue	Type	Fonctionne avec
EA9110	Dry Contact	RackPower

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE