

Varistar CP Deco Cabinet With 19" Panel Mounts in Deco Frame

Centrale d'électricité

Varistar : Highly versatile, robust welded steel frame electronics cabinet with a wide range of available features including protection against dust and water (IP 20 and IP 55), cooling options from fans to 40kW air-to-water chillers, shock, vibration and seismic resistance up to NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 and industry leading radio-frequency/electromagnetic (RFI / EMI) shielding of 60 dB at 1 GHz, 40 dB at 3 GHz (tested to IEC 61587-3).

CARACTÉRISTIQUES

Open at front (no door)

19" panel mounts integrated into decoration frame

Rear door with single point locking, side panels with quick release fastener

Static load-carrying capacity 400 kg (mounted at decoration frame)

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Frame Color	Largeur	Frame Color Code	Cladding Material
10630-034	38 U	1800 mm	Black Grey	600 mm	RAL 7021	Acier
10630-033	38 U	1800 mm	Black Grey	600 mm	RAL 7021	Acier
10630-035	42 U	2000 mm	Black Grey	600 mm	RAL 7021	Acier
10630-036	42 U	2000 mm	Black Grey	600 mm	RAL 7021	Acier

Table 2/3

Référence catalogue	Profondeur	Cladding Color	Cladding Color Code	Conformité à	Frame Material	Product Type
---------------------	------------	----------------	---------------------	--------------	----------------	--------------

10630-034	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Acier	Baie
10630-033	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Acier	Baie
10630-035	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Acier	Baie
10630-036	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 60297-3-100	Acier	Baie

Table 3/3

Référence catalogue	Charge statique
10630-034	400 kgf
10630-033	400 kgf
10630-035	400 kgf
10630-036	400 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Lever handle can be added to rear door.

Further dimensions and version available on ServicePlus EMC. Please order base/plinth separately. For assembly of shelves and slide rails another pair of panel/slide mounts is necessary.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE