

E650C-G Ground Sensor for Elexant 650c-Modbus



Sonde de sol pour la mesure combinée des valeurs de température et d'humidité dans les zones extérieures fréquentées par des piétons ou des véhicules. Version robuste en laiton, entièrement encapsulée. Très faible hauteur d'installation, donc particulièrement bien adapté aux escaliers, terrasses, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Connexion du câble : Sur le côté

Câble de connexion : 4 x 0.5 mm²

Plage de température pour la mesure de l'humidité : -20°C to 30°C

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Communication	Diamètre	Zone explosible	Hauteur	Classe d'étanchéité IP
1244-022796	E650C-G-HOUSING	Non	68 mm	Non	31 mm	IP68
1244-022794	E650C-G	Non	68 mm	Non	72 mm	IP68

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Plage de mesures
1244-022796	E650C-G-HOUSING	
1244-022794	E650C-G	-20 to 30 °C

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT