


E650C-R Gutter Sensor for Elexant 650c-Modbus



Sonde en forme de tige E650C-R pour la mesure combinée des valeurs de température et d'humidité dans les gouttières et les zones avoisinantes, telles que les toits plats et les tuyaux de descente, à utiliser avec l'Elexant 650c-Modbus. Version robuste en laiton, entièrement encapsulée. Conception extrêmement compacte avec sortie de câble axiale et boulon fileté pour la fixation. La plaque de montage optionnelle pour le capteur E650C-R peut être utilisée avec un réglage de la hauteur du capteur au-dessus de la surface de montage. La plaque de montage peut être adaptée à l'emplacement de montage par pliage et ensuite fixée par collage ou soudage. Deux versions de matériaux sont disponibles pour des combinaisons de matériaux adaptées aux applications de gouttières et de toits plats.

CARACTÉRISTIQUES

Connexion du câble : Axial

Câble de connexion : 4 x 0.5 mm²

Plage de température pour la mesure de l'humidité : -20°C to 30°C

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Communication	Profondeur	Zone explosible	Hauteur	Classe d'étanchéité IP
1244-022799	E650C-R-BRACKET-CU	Non	80 mm	Non	2 mm	IP68
1244-022798	E650C-R-BRACKET-ZN	Non	80 mm	Non	2 mm	IP68
1244-022795	E650C-R	Non	96 mm	Non	14 mm	IP68

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Plage de mesures	Largeur
1244-022799	E650C-R-BRACKET-CU		132 mm

Référence catalogue	Nom de l'article	Plage de mesures	Largeur
1244-022798	E650C-R-BRACKET-ZN		132 mm
1244-022795	E650C-R	-20 to 30 °C	14 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT