Kit de câbles autorégulants FrostGuard

Les kits nVent RAYCHEM FrostGuard contiennent des câbles chauffants de traçage électrique autorégulants préinstallés avec un câble électrique et une fiche pour fournir une solution éco-énergétique et facile à utiliser pour la mise hors gel de tuyauteries.

CARACTÉRISTIQUES

Configuration simple : kit format, available in 17 sizes

Facilité d'installation : câble chauffant de traçage électrique petit et flexible, préinstallé avec une fiche et une sortie froide pour éviter les raccordements par un électricien, idéal pour les tuyauteries de petit diamètre et les tuyauteries de condensat des chaudières à condensation

Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, aucune surchauffe n'est possible même en cas de croisement ou de rapprochement

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year extended product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de sortie froide:	2 m
Hauteur nominale:	5,8 mm
Largeur nominale:	8,5 mm
Nominal Power Output @ 5°C, 230V:	10 W/m
Max Continuous Exposure Temperature, Power Off:	65 °C
Tension nominale:	230 V
Température d'installation min.:	-5 °C
Couleur:	Noir
Type de chemin de terre:	Tresse
Matériau de gaine extérieure:	Polymère fluoré
Technologie de câble chauffant:	Autorégulant

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Nominal Power Output, In-Pipe @ 230V	Longueur

1244-022826	FROSTGUARD-30M	16 W/m	30 m
1244-022827	FROSTGUARD-35M	16 W/m	35 m
1244-022828	FROSTGUARD-40M	16 W/m	40 m
1244-022829	FROSTGUARD-50M	16 W/m	50 m
1244-022830	FROSTGUARD-60M	16 W/m	60 m
1244-022831	FROSTGUARD-80M		80 m
1244-022832	FROSTGUARD-100M		100 m
107442-000	FROSTGUARD-22M	16 W/m	22 m
108722-000	FROSTGUARD-13M	16 W/m	13 m
468683-000	FROSTGUARD-19M	16 W/m	19 m
493074-000	FROSTGUARD-8M	16 W/m	8 m
524628-000	FROSTGUARD-4M	16 W/m	4 m
641438-000	FROSTGUARD-10M	16 W/m	10 m
768868-000	FROSTGUARD-25M	16 W/m	25 m
845612-000	FROSTGUARD-6M	16 W/m	6 m
924248-000	FROSTGUARD-16M	16 W/m	16 m
928206-000	FROSTGUARD-2M	16 W/m	2 m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Conformément aux normes et agréments locaux, FrostGuard convient aux applications internes à la tuyauterie. Pour les applications internes à la tuyauterie (si autorisé), procédez à l'installation à l'aide d'un ensemble de presse-étoupe approuvé

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com