

GM-TA



Le nVent RAYCHEM GM-TA est un thermostat électronique pour les petites applications de dégivrage de toits, avec des chéneaux jusqu'à 30 m de longueur. Disponible avec boîte d'accouplement extérieure (GM-TA-OUTDOOR-BOX) et sonde de température de rechange (GM-TA-AS).

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide : Montage sur rail DIN dans un panneau

Économies d'énergie : Régulation d'ambiance, points de consigne de température doubles

La sécurité avant tout : Durée de post-chauffage réglable

Fiabilité et longue durée de vie : 6 year extended product warranty available

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension d'alimentation	Relais de sortie	Relais avertisseur	Taille de la borne	Hystérésis/Diff érentiel
1244-017783	GM-TA	207 – 253 V	16 A @ 230 VAC	Switch-Over Contact, Potential-Free, max 8 A @ 230 VAC	2.5 mm ²	+/-1K

Table 2/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Plage de réglages	Adjustment Range, Frost Protection	Matériau	Montage	Classe d'étanchéité IP
1244-017783	GM-TA	-25 to -5 °C	0 – 6 °C	ABS	Rail DIN	IP20

Table 3/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Température ambiante	Type de sonde	Diamètre du câble de sonde
---------------------	------------------	----------------------	---------------	----------------------------

1244-017783	GM-TA	-25 to 40 °C	NTC, 2K Ω @ 25°C	4 mm
-------------	-------	--------------	-------------------------	------

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East,

Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT