

Thermostat temporisateur numérique NRG-DM



Le thermostat temporisé numérique pour le chauffage électrique par le sol nVent RAYCHEM NRG-DM est équipé d'un grand écran et d'un logiciel intuitif. Eco Design compliant thanks to the following functions: Adaptive start control. For more details, please consult the Commissioning sheet (INST324 or EU2550).

CARACTÉRISTIQUES

Navigation intuitive et facile à utiliser : grand écran à cristaux liquides avec rétroéclairage bleu

3 operating modes: mode événement ou horaire hebdomadaire pour réduire la consommation d'énergie, mode turbo ou annulation temporaire, mode constant

Fonction adaptative éco-énergétique

Optimum heat management, with 4 sensor modes

Fiabilité et longue durée de vie : 12 year total care warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/5

Référence catalogue	Nom de l'article	Alimentation	Plage de mesures	Différentiel réglable	Type de régulation	Tension de contact maxi
1244-015152	R-NRG-DM	230 V	5 – 40 °C	Non	Marche/Arrêt	230 V

Table 2/5

Référence catalogue	Nom de l'article	Charge de contact maxi	Type de sonde/jauge d'épaisseur	Classe de régulation de la température	Caractéristique de régulation	Fonctionnement à distance
1244-015152	R-NRG-DM	13 A	Resistance Sensor	IV	PID	Non

Table 3/5

Référence catalogue	Nom de l'article	Quantité du programme de coupure	Power Consumption, Standby	Classe d'étanchéité IP	Numéro RAL	Couleur
1244-015152	R-NRG-DM	7	0.4 W	IP21	9010	Clear White

Table 4/5

Référence catalogue	Nom de l'article	Support IFTTT disponible	Type d'horloge	Modèle d'horloge	Auto-apprentissage	Hauteur
1244-015152	R-NRG-DM	Non	Day Clock	Numérique	Oui	82 mm

Table 5/5

Référence catalogue	Nom de l'article	Largeur	Profondeur
1244-015152	R-NRG-DM	82 mm	40 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT