

Boîte d'accouplement en polymère pour câbles MI



nVent RAYCHEM JB-EX-EX-xx-EP est une gamme de boîtes d'accouplement en polymère avec plaque de mise à la terre intégrée pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion avec câbles chauffants à isolant minéral (MI). Elles sont conçues en tenant compte des contraintes d'espace pour permettre le raccordement aisé des unités de chauffage MI équipées de presse-étoupes M25 à une alimentation électrique ou à d'autres configurations telles que les tés ou les épissages. La mise à la terre est réalisée à l'aide de la plaque de mise à la terre. Disponibles en différentes tailles et nombres d'entrées pour accueillir différentes configurations et charges électriques.

CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide, entretien facile

Homologuée pour les zones à risque d'explosion

Grâce à une conception avancée, il est possible de réaliser différentes configurations avec les unités de chauffage MI.

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de zone:	Non-Hazardous; Hazardous
Classe d'étanchéité IP:	IP66
Montage:	Montage mural/sur fixation de support
Température ambiante:	-55 à 55 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension max.	Passage de câbles	Coupe transversale conducteur maxi	Hauteur	Largeur
1244-020505	JB-EX-40-EP	550 V	1xM25 3xM25	10 mm ²	160 mm	160 mm
1244-020506	JB-EX-41-EP	550 V	1xM25 6xM25	10 mm ²	160 mm	160 mm

Référence catalogue	Nom del'article	Tension max.	Passage de câbles	Coupe transversale conducteur maxi	Hauteur	Largeur
1244-006654	JB-EX-25/35MM2	690 V	1xM40 6xM25	35 mm ²	160 mm	260 mm
1244-006655	JB-EX-32/35MM2	690 V	1xM40 3xM32	35 mm ²	160 mm	260 mm
1244-020507	JB-EX-42-EP	690 V	1xM40 6xM25	35 mm ²	160 mm	260 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Profondeur	Témoin lumineux inclus	Plaque de mise à la terre incluse
1244-020505	JB-EX-40-EP	90 mm	Non	Oui
1244-020506	JB-EX-41-EP	90 mm	Non	Oui
1244-006654	JB-EX-25/35MM2	90 mm	Non	Non
1244-006655	JB-EX-32/35MM2	90 mm	Non	Non
1244-020507	JB-EX-42-EP	90 mm	Non	Oui

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT