

# Boîte de raccordement en polymère pour câbles PI



Les modèles nVent RAYCHEM JB-EX-XX sont des boîtes d'accouplement avec ou sans plaque de mise à la terre et goujon de terre externe. Selon le type, ils sont équipés de bornes de 10 mm<sup>2</sup> ou 35 mm<sup>2</sup> pour permettre des charges allant jusqu'à 100 A à une alimentation électrique ou d'autres configurations telles que les T ou les jonctions. Disponibles en différentes tailles avec plusieurs entrées M20 pour accueillir plusieurs configurations et charges électriques.

## CARACTÉRISTIQUES

Installation simple et rapide, entretien facile

Homologués pour les zones à risque d'explosion

Disponibles en différents modèles et tailles pour plusieurs configurations

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year product warranty available, maintenance free

## LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type de zone:</b>	Non-Hazardous; Hazardous
<b>Classe d'étanchéité IP:</b>	IP66
<b>Montage:</b>	Montage mural/sur fixation de support
<b>Température ambiante:</b>	-55 à 55 °C

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension max.	Passage de câbles	Coupe transversale conducteur maxi	Hauteur	Largeur
1244-006384	JB-EX-20-EP	590 V	1xM25 3xM20	10 mm <sup>2</sup>	120 mm	122 mm
1244-000579	JB-EX-21	550 V	1xM32 6xM20	10 mm <sup>2</sup>	160 mm	160 mm
1244-000590	JB-EX-20	590 V	1xM25 3xM20	10 mm <sup>2</sup>	120 mm	122 mm

Référence catalogue	Nom del'article	Tension max.	Passage de câbles	Coupe transversale conducteur maxi	Hauteur	Largeur
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	690 V	1xM40 6xM20	35 mm <sup>2</sup>	160 mm	260 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Profondeur	Témoin lumineux inclus	Plaque de mise à la terre incluse
1244-006384	JB-EX-20-EP	90 mm	Non	Oui
1244-000579	JB-EX-21	90 mm	Non	Non
1244-000590	JB-EX-20	90 mm	Non	Non
1244-006653	JB-EX-21/35MM2	90 mm	Non	Non

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258  
 Fax +1.800.527.5703  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511  
 Fax +32.16.213.604  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

### Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688  
 Fax +86.21.5426.3167  
[cn.thermal.info@nvent.com](mailto:cn.thermal.info@nvent.com)

### Amérique latine

Tel +1.713.868.4800  
 Fax +1.713.868.2333  
[thermal.info@nvent.com](mailto:thermal.info@nvent.com)

Our powerful portfolio of brands:

**RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT**