

SBS-XX-EV Armoire de commande pour dégivrage de toit et de gouttière

L'armoire de régulation nVent RAYCHEM SBS-XX-EV-10 offre une solution intégrée pour les câbles chauffants à autorégulation nVent RAYCHEM dans les applications de dégivrage des toitures et des gouttières. Elle offre plusieurs circuits, sondes et régulateurs avec protection électrique intégrée. Cette armoire, pilotée par le régulateur intelligent nVent Raychem EMDR-10 intégré, permet d'activer uniquement le système lorsqu'il détecte une température basse et de l'humidité. Une alimentation 400 V c.a. (triphasee) est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

Raccordement simple et rapide de plusieurs circuits, directement en une seule armoire

High capacity, with 3-12 maximum circuit lengths connected into the panel

Système entièrement intégré : tous les raccordements et tous les dispositifs de sécurité et de protection des circuits sont intégrés à l'armoire

Économies d'énergie : bien qu'équipés du régulateur intelligent EMDR-10 intégré, les circuits sont mis sous tension uniquement en cas de détection de temps froid et d'humidité

Système fiable et complet d'un seul fabricant et spécialement conçu pour les systèmes de dégivrage du toit et des chéneaux

Fiabilité et longue durée de vie : 6 year extended product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classe d'étanchéité IP:	IP65
Matériau du boîtier:	Acier
Montage:	Fixation murale

Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Quantité du disjoncteur	Disjoncteur	Courant nominal du commutateur principal	Circuit Breaker Quantity, 30 mA	Hauteur
295014-000	SBS-03-EV-10	3	20 A, Type C	32 A	1	600 mm

Référence catalogue	Nom del'article	Quantité du disjoncteur	Disjoncteur	Courant nominal du commutateur principal	Circuit Breaker Quantity, 30mA	Hauteur
458484-000	SBS-06-EV-10	6	20 A, Type C	63 A	2	600 mm
282458-000	SBS-12-EV-10	12	20 A, Type C	100 A	4	800 mm
206336-000	SBS-09-EV-10	9	20 A, Type C	63 A	3	600 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Largeur	Profondeur
295014-000	SBS-03-EV-10	400 mm	210 mm
458484-000	SBS-06-EV-10	600 mm	210 mm
282458-000	SBS-12-EV-10	800 mm	210 mm
206336-000	SBS-09-EV-10	600 mm	210 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT