TM10 Thermostat mécanique

Le modèle nVent RAYCHEM T-M-10-S/+x+y est un thermostat de régulation de surface mécanique pour zone dangereuse offrant une régulation de la température pour les câbles chauffants. Disponible dans les plages de températures suivantes : 0 °C à 50 °C ; 0 °C à 200 °C ; 50 °C à 300 °C. Un bouchon amovible placé dans le couvercle permet de régler la température de consigne sans ouvrir le boîtier. Vous pouvez connecter directement le câble chauffant, le courant de coupure s'élève à 16 A.

CARACTÉRISTIQUES

- Installation et utilisation faciles : supplied with 2 m long stainless steel fluid filled capillary, 2 cable entries
- Thermostat de contrôle électronique de ligne éco-énergétique
- Point de consigne réglable dans les plages : 0 °C-50 °C; 0 °C-200 °C; 50 °C-300 °C (without opening the enclosure via a removable plug in the lid)
- Direct switching, maximum current 16 A, 230 VAC: inverseur unipolaire, contacts secs, SPDT
- Unité légère, peut être montée sur conduit à l'aide des fixations de support nVent RAYCHEM ou sur la surface

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Intensité maximale:	16 A
Profondeur:	90 mm
Hauteur:	120 mm
Largeur:	122 mm
Matériau:	Polymère renforcé en fibre de verre
Type de thermostat:	Thermostat mécanique

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Paramètres de température du régulateur
105336-000	T-M-10-S/0+50C	0 – 50 °C
337388-000	T-M-10-S/0+200C	0 – 200 °C

Référence catalogue	Nom de l'article	Paramètres de température du régulateur
607672-000	T-M-10-S/+50+300C	50 – 300 °C

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord
Tel +1.800.545.6258
Fax +1.800.527.5703
thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa
Tel +32.16.213.511
Fax +32.16.213.604
thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique
Tel +86.21.2412.1688
Fax +86.21.5426.3167
cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine
Tel +1.713.868.4800
Fax +1.713.868.2333
thermal.info@nvent.com