


Vis à tête fraisée



Les vis à tête fraisée sont utilisées pour de nombreuses options de montage dans un bac à cartes ou un coffret de bureau.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Vis à tête fraisée

SPÉCIFICATIONS

Type de produit: Vis

Table 1/2

Référence catalogue	Longueur	Matériau	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Hauteur
24560-182	12mm	Acier	Zingué	4	M5	
24560-158	7.7mm	Acier	Zingué	100	M2.5	
21100-429	8mm	Acier	Nickelé	100	M2.5	
21100-507	12mm	Acier	Nickelé	100	M2.5	
21100-500	10mm	Acier	Nickelé	100	M2.5	

Référence catalogue	Longueur	Matériau	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Hauteur
21100-649	10mm	Acier	Zingué	100	M2.5	
21100-542	8mm	Acier	Nickelé	100	M3	
24560-139	5mm	Acier	Zingué	100	M4	
24560-145	14mm	Acier	Zingué	100	M4	
24560-183	12mm	Acier	Zingué	100	M5	
24560-164	8mm	Acier	Nickelé	100	M2.5	4.7mm

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Largeur	Compatible avec	Type de filetage	Couple de serrage	Expédition rapide
24560-182	Vis à tête fraisée		Faces avant		2.4N·m	No
24560-158	Vis à tête fraisée		Faces avant			No
21100-429	Vis		Faces avant			No
21100-507	Vis		Faces avant			No
21100-500	Vis		Faces avant			No
21100-649	Vis		Faces avant			No
21100-542	Vis		Faces avant			No
24560-139	Vis à tête fraisée		Faces avant		1.3N·m	No
24560-145	Vis à tête fraisée		Faces avant		2.4N·m	No
24560-183	Vis à tête fraisée		Faces avant		2.4N·m	No

Référence catalogue	Type	Largeur	Compatible avec	Type de filetage	Couple de serrage	Expédition rapide
24560-164	Vis à tête fraisée	4.7mm	Faces avant	Métrique		No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE