

# Système CPCI Serial, alimentation enfichable, 4 U, 9 slots

Système CompactPCI Serial 4 U avec panier à cartes vertical pour neuf cartes 3 U et une alimentation électrique enfichables 3 U.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Système conforme à la norme IEC 60297-3-101, -102, -103 IEEE 1101.1, 1101,10 ;11; carte fond de panier conformément au PICMG CPCI-S.0

Système pour intégration verticale des cartes. Pour le format de carte 3 U

Carte fond de panier 9 slots, CompactPCI Serial 3 U (topologie Ethernet single star), Slot système gauche

Refroidissement assuré par une unité de ventilation 1 U Hot-Swap

Compatible PCIe jusqu'à Gen3, USB 2.0 et 3.0, SATA jusqu'à Rév. 3.0, et Ethernet jusqu'à 10 Gbase-T

Montage du filtre à air réalisable à postériori

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

| Référence catalogue | Type de produit | Nombre de Slots | Type         | Type de cartes fond de panier                     | Transfert de données | Alimentation par slot |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---|----------------------|-----------------------|
| 24579-416           | Système         | 9               | Rackable 19" | 3 U<br>CompactPCI<br>Serial avec<br>Ethernet Star | PCIe Gen3            | 40W                   |

| Référence catalogue | Type de produit | Nombre de Slots | Type         | Type de cartes fond de panier                     | Transfert de données | Alimentation par slot |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---|----------------------|-----------------------|
| 24579-421           | Système         | 9               | Rackable 19" | 3 U<br>CompactPCI<br>Serial avec<br>Ethernet Star | PCIe Gen3            | 40W                   |

Table 2/3

| Référence catalogue | Tension d'entrée CA | Direction de la circulation d'air | Hauteur du rack | Type d'alimentation électrique     | Alimentation incluse | E/S arrière |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|-------------|
| 24579-416           | 100 – 240V          | Du bas vers le haut               | 4U              | (1) Bloc d'alimentation enfichable | Oui                  | Non         |
| 24579-421           | 100 – 240V          | Du bas vers le haut               | 4U              | (2) Bloc d'alimentation enfichable | Oui                  | Oui         |

Table 3/3

| Référence catalogue | Conformité          | Profondeur | Hauteur | Quantité par colis | Expédition rapide |
|---------------------|---------------------|------------|---------|--------------------|-------------------|
| 24579-416           | PICMG CPCI-S.0 R2.0 | 275mm      | 177mm   | 1                  | No                |
| 24579-421           | PICMG CPCI-S.0 R2.0 | 275mm      | 177mm   | 1                  | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les modèles préférés peuvent être commandés directement à partir du stock, d'autres configurations sont disponibles sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**