

Système MTCA.4 pour 6 module AMC, 4 RTM, slot JSM, 3U, 84F, connexion X16

RÉFÉRENCE CATALOGUE

11890-164



Le système est conçu pour des applications à haute performance et à haute disponibilité. Les modules de ventilateur échangeables à chaud avec EMMC en configuration pull assurent un refroidissement adéquat des emplacements avant et arrière. La vitesse du ventilateur est réglable via le MCH. L'espace d'installation séparé JSM empêche qu'un emplacement AMC soit occupé par un module JTAG. Le système peut accueillir jusqu'à deux modules d'alimentation afin de garantir une alimentation électrique suffisante pour des applications exigeantes. La carte fond de panier comporte des lignes d'horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4, ainsi que des verrouillages. Il fournit également des connexions directes pour SAS/SATA entre les AMC.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme à la spécification PICMG MTCA.4 R1.0

3 U, Système 84 F pour 5 AMC Double Mid-Size, 1 AMC Double Full-Size, 1 MCH Double Full-Size et 2 modules d'alimentation Double Full-Size

4 slots de module de transition arrière RTM Double Mid-Size

Carte fond de panier avec topologie Star, direct connection for S-ATA / SAS,

Horloge à topologie Telecom et fabric conforme au PICMG AMC.0 R2.0

Modules ventilateurs échangeables à chaud à l'arrière, circulation d'air de l'avant vers l'arrière ; accès au filtre à air par l'avant

La vitesse du ventilateur peut être réglée via le MCH

Espace d'installation pour le module JSM optionnel au dos de la caisse claire-voie

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 6

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: Topologie MTCA.4 Star, JSM

Transfert de données: 40 GbE; PCIe Gen3

Alimentation par slot: 80W

Direction de la circulation d'air: De l'avant vers l'arrière

Hauteur du rack: 3U

Type d'alimentation électrique: (2) Double Full-size PM

Alimentation incluse: Non

E/S arrière: Oui

Conformité: PICMG MTCA.4 R1.0

Profondeur: 373mm

Gross Weight: 13.6kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

Disponible en option avec 3 ventilateurs et 2 EMMC.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE