


# Poignée d'insertion/extracteur, type IET, levier noir, bouton-poussoir gris, haut ; 10 pièces

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**20817-708**



Poignée d'insertion/d'extraction, de type IET, conforme à l'IEEE 1101.10. Décalage 0,1". Pour une force d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire).

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Pour des forces d'insertion et d'extraction jusqu'à 700 N (par paire)

Conforme à la norme IEEE 1101.10 et IEC 60297-3-102

Possibilité de monter un microswitch

Avec décalage de 0,1" pour les alimentations SMD Plus

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Quantité par colis: 10

Type de poignée: IET; Avant haut

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Conformité: EN 45545-2

Profondeur (D): 39.15mm

Hauteur (H): 44.65mm

Matériau: Polycarbonate; Alliage de zinc

Type de produit: Poignée

Type: Dispositif d'insertion et extracteur, décalage de 0,1"

Largeur (W): 19.8mm


Compatible avec: Faces avant

Net Weight: 0.24kg

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les pions de détrompage et le microswitch

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**