


Système VME, 8 U, 21 slots, alimentation Open Frame

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20836-815



Système VME pour 21 cartes VME 6 U, 160 mm. L'alimentation du système est fournie par une alimentation open frame. Un module de régulation du ventilateur surveille les ventilateurs, la température et la tension.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système conforme IEC 60297-3-101, -102, -103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à VITA 1.1-1994

Carte fond de panier VME 21 slots, 6 U, Monolithique J1/J2

Alimentation, Open Frame, 744 W (600 W à < 180 VAC)

Dissipation thermique assurée par 3 ventilateurs, de l'avant vers l'arrière ; à température régulée par un module de régulation du ventilateur (FCM)

Module d'affichage pour tensions DC, alarme ventilateur

Système pour intégration verticale des cartes ; avant : 6 U, 160 mm de profondeur ; arrière : 6 U, 12 F, profondeur 80 mm ; pour les modules de transition RTM

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Nombre de Slots: 21

Type: Rackable 19"

Type de cartes fond de panier: 6 U VME64

Transfert de données: VME64; VME2eSST

Alimentation par slot: 30W

Tension d'entrée CA: 100 – 240V

Direction de la circulation d'air: De l'avant vers l'arrière

Hauteur du rack: 8U

Type d'alimentation électrique: Open Frame

Alimentation incluse: Oui

E/S arrière: Oui

Conformité: ANSI/VITA 1.1-1994

Profondeur: 355mm

Hauteur: 354.8mm

Largeur: 449mm

Puissance: 600W

Net Weight: 17.72kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE