


# Rack Safety Plus, 3 U, 400 V AC, Cable

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**21270-012**



nVent SCHROFF Rack Safety Plus est une unité de distribution d'alimentation (PDU) de 19" utilisée pour fournir une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central. De plus, elle est équipée d'une fonction d'arrêt d'urgence.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Unité de distribution d'alimentation (PDU) 19", 3U avec fonction d'arrêt d'urgence

Fournit une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central

Entrée secteur 400 V triphasée ou 230 V monophasée avec fusibles secteur

Sorties AC avec différents types de connecteurs, commutées par un interrupteur Marche/Arrêt

Des sorties AC permanentes (service)

Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs

La fonction d'arrêt d'urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 ainsi que EN 60204-1 et résiste au vandalisme

Un bouton-poussoir de l'arrêt d'urgence externe supplémentaire peut être connecté au système

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Unité de distribution d'alimentation

Compatible avec: Varistar CP; Novastar

Fonction: Arrêt d'urgence

Tension d'entrée CA: 400V

Nombre de phases: 3

Filtre CEM: Non

Protection contre les surtensions: Non

Limiteur de courant d'appel: Non

Dispositif différentiel résiduel: Oui

Capot pour disjoncteur: Non

Hauteur du rack: 3U

Type de prise: CEI C13; CEI C13 LOCK

Type accessoire: Accessoires de distribution électrique

Quantité par colis: 1

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour la configuration exacte des fonctionnalités optionnelles et les exemples de configuration, veuillez vous reporter au tableau des articles livrés.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE