


Montant 19" Eurorack, 38 U, AlZn

RÉFÉRENCE CATALOGUE

22117-356



Montant avec incréments réglables.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour le montage réglable en profondeur

Acier, 1,5 mm, avec découpes EIA

La réalisation d'un troisième plan 19" nécessite 1 paire de montants 19" et 2 paires de traverses de profondeur.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 38U

Matériau: Acier

Finition: Aluzinc

Quantité par colis: 2

Hauteur: 1798mm

Famille de produits: Eurorack

Type de produit: Montants

Type: Montant coulissant de panneau 19"

Net Weight: 4.25kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE