


Kit CassettePRO, avec blindage, avec perforations, pour plusieurs connecteurs, 3 U, 42 F, 227 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24813-392



Protège un circuit imprimé contre les dommages mécaniques et décharge les accumulations électrostatiques.



FONCTIONS

Capot supérieur avec perforations, pour les guide-cartes (circulation d'air d'environ 60 %)

Face arrière avec découpes pour plusieurs connecteurs

Flancs droit et gauche extrudés avec rainure, pour enfichage de carte de circuit imprimé (position normalisée de la carte sur le flanc gauche uniquement)

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 42HP

Quantité par colis: 1

Type de poignée: Trapézoïde

Type de joint CEM: Textile

Type de panneau arrière: Découpe pour plusieurs connecteurs

Type de capot supérieur: Capot supérieur avec perforation pour les rails de guidage

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Anodisé

Refroidissement: Avec perforations

Profondeur (D): 227mm

Blindage électromagnétique: Oui

Finition: Anodisé; Passivé

Matériau: Aluminium

Type de produit: Cassette


Type: Cassettes PRO

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour installer d'autres cartes sans connecteur arrière, il faut un guide-cartes (réf. 24812-301) et une « fixation de la carte à partir du slot 2 » (réf. 24812-301 + vis réf. 24560-178). 2 guide-cartes, 2 supports de panneau arrière et une fixation de carte pour le slot 1 et le slot 2 sont déjà inclus.

Veuillez commander les guide-cartes séparément.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE