


# Capot arrière EuropacPRO pour joint CEM en acier inoxydable 3 U, 84 F

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**34561-752**



Le capot arrière est utilisé comme une limite arrière blindée et nécessite un espace de 60 mm. Par conséquent, si le capot arrière est utilisé, la profondeur de la face latérale doit être supérieure de 60 mm à la profondeur de la carte. Le contact entre le capot arrière et les glissières horizontales est établi par le joint en acier inoxydable du capot supérieur. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une étanchéité CEM supplémentaire. Le capot arrière ne peut pas être utilisé simultanément avec le profilé d'angle arrière.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Le capot arrière est utilisé comme une limite arrière blindée. Le capot arrière nécessite un espace de 60 mm. Par conséquent, si le capot arrière est utilisé, la profondeur du flanc doit être supérieure de 60 mm à la profondeur de la carte. Exemple : Pour une profondeur de carte de 160 mm, un flanc (avec capot arrière) de 235 mm (175 mm + 60 mm) est utilisé.

Le contact entre le capot arrière et les glissières horizontales est établi par le joint en acier inoxydable du capot supérieur. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir une étanchéité CEM supplémentaire

Le capot arrière ne peut pas être utilisé simultanément avec le profilé d'angle arrière

Pour le blindage CEM, veuillez commander séparément le joint CEM pour profilé horizontal.

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 84HP

Quantité par colis: 1

Finition: Passivé

Matériau: Aluminium

Famille de produits: EuropacPRO

Type de produit: Couverture

Type: Capot arrière

Compatible avec: Bacs à cartes

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Nombre de vis nécessaires par capot arrière : bac à cartes 3 U 10 vis ; bac à cartes 6 U 16 vis.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**