

EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Montable sur glissières, Blindage CEM réalisable a posteriori

Bac à cartes non blindé pour carte fond de panier, le bac à cartes peut être monté sur des glissières dans une baie



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bac à cartes avec flanc type F (« flexible »), Équerre 19" réglable en profondeur

Bac à cartes utilisable avec des glissières fixes

Glissières horizontales arrières pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Charge admissible jusqu'à 11 kg

Bande taraudée, bandes isolantes pré-installées

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Blindage électromagnétique:	Non
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
24553-132	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Acier inoxydable
24553-133	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Acier inoxydable
24553-134	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable
24553-432	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Acier inoxydable
24553-433	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Acier inoxydable
24553-434	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable

Table 2/2

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique	Expédition rapide
24553-132	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-133	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-134	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-432	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-433	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24553-434	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autre produit pour anciennes séries de bacs à cartes EuropacLab et Europac.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE