

EuropacPRO| Bac à carted 19" , pour connecteur DIN, Montable sur Glissières, Blindage CEM réalisable a posteriori



Bac à cartes non blindé pour montage de connecteur DIN EN 60603-2, le bac à cartes peut être assemblé sur des glissières fixes pour montage à l'intérieur d'une baie.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type F (« flexible »), Équerre 19" avec fraisage pour montage sur glissière

Charge admissible jusqu'à 11 kg

Bac à cartes utilisable avec des glissières fixes

Glissières horizontales, arrière, pour montage de connecteur (IEC 60603-2/DIN 41612)

Bande taraudée pré-installée

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	11kg
Blindage électromagnétique:	Non
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
24553-192	3U	235mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm	Acier inoxydable
24553-193	3U	295mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acier inoxydable
24553-194	3U	355mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable
24553-492	6U	235mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm	Acier inoxydable
24553-493	6U	295mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm, 280mm	Acier inoxydable
24553-494	6U	355mm	1	Connecteur DIN	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Acier inoxydable

Table 2/3

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Finition	Matériau	Largeur du rack
24553-192	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24553-193	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé		84HP
24553-194	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé		84HP
24553-492	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé		84HP
24553-493	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé		84HP
24553-494	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé		84HP

Table 3/3

Référence catalogue	Expédition rapide
24553-192	No

Référence catalogue	Expédition rapide
24553-193	No
24553-194	No
24553-492	No
24553-493	No
24553-494	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE