


EuropacPRO| Bac à cartes, Advanced EMC 45, pour carte fond de panier, Haute rigidité (Heavy), Blindée CEM, avec/sans poignées

Bac à cartes blindé CEM pour montage des cartes fond de panier, flancs type H haute rigidité (heavy)



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bac à cartes Advanced EMC avec une efficacité de blindage RF améliorée de 45 % en moyenne par rapport à un bac à cartes EuropacPRO standard, testé selon la norme EN 61000-5-7*En attente

Capots supérieur et inférieur avec CEM et perforation pour une circulation d'air optimisée, répondant aux exigences de la norme de sécurité incendie EN 62368-1

Capots additionnels pour flanc pour blindage RF latéral renforcé

Profilés horizontaux et flancs de type H (« robuste ») pour environnements difficiles

Profilé horizontal arrière pour montage direct de carte fond de panier sans bande isolante

Résistant aux chocs et aux vibrations jusqu'à 5 g, testé selon la norme EN 61373 classe 1, catégorie B

Charge d'installation jusqu'à 15 kg

Compatible avec les joints textiles et en acier inoxydable

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Versions avec ou sans poignées avant

Livraison dans un emballage plat peu encombrant, modifications et services de montage à la demande

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	15kg
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis
Blindage électromagnétique:	Oui

Table 1/3						
Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
24563-900	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24563-901	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24563-903	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24563-910	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24563-911	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24563-913	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24563-950	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24563-951	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24563-953	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24563-960	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24563-961	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile
24563-963	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile

Table 2/3						
Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Finition	Matériau
24563-900	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium

Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Finition	Matériau
24563-901	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium
24563-903	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium
24563-910	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium
24563-911	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium
24563-913	5g (force)	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium
24563-950	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium
24563-951	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium
24563-953	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium
24563-960	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium
24563-961	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium
24563-963	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Largeur du rack	Expédition rapide
24563-900	84HP	No
24563-901	84HP	No
24563-903	84HP	No
24563-910	84HP	No
24563-911	84HP	No

Référence catalogue	Largeur du rack	Expédition rapide
24563-913	84HP	No
24563-950	84HP	No
24563-951	84HP	No
24563-953	84HP	No
24563-960	84HP	No
24563-961	84HP	No
24563-963	84HP	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE