

EuropacPRO|Bac à cartes 19", Advanced EMC Plus, pour Fond de panier, Haute rigidité (Heavy), Blindée CEM, avec/sans poignée

Bac à cartes blindé CEM pour montage des cartes fond de panier, flancs type H haute rigidité (heavy)

NEW PRODUCT



FONCTIONS

Bac à cartes Advanced EMC avec une efficacité de blindage RF améliorée de 60 % en moyenne par rapport à un bac à cartes EuropacPRO standard, testé selon la norme EN 61000-5-7

Capot supérieur et capot inférieur à double maillage avec CEM et perforations pour une circulation d'air optimisée, répondant aux exigences de la norme de sécurité incendie EN 62368-1

Capots additionnels pour flanc pour blindage RF latéral renforcé

Profilés horizontaux et flancs de type H (« robuste ») pour environnements difficiles

Profilé horizontal arrière pour montage direct de carte fond de panier sans bande isolante

Résistant aux chocs et aux vibrations jusqu'à 5 g, testé selon la norme EN 61373 classe 1, catégorie B

Charge d'installation jusqu'à 15 kg

Compatible avec les joints de face avant en U en textile et en acier inoxydable

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Versions avec ou sans poignées avant

Livraison dans un emballage plat peu encombrant, modifications et services de montage à la demande

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	15kg
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis
Blindage électromagnétique:	Oui

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Tolérance aux chocs et aux vibrations
24563-920	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-921	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-922	3U	295mm	1	Carte fond de panier	220mm	5g (force)
24563-923	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-924	3U	355mm	1	Carte fond de panier	220mm	5g (force)
24563-925	3U	355mm	1	Carte fond de panier	280mm	5g (force)
24563-930	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-931	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-932	6U	295mm	1	Carte fond de panier	220mm	5g (force)
24563-933	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-934	6U	355mm	1	Carte fond de panier	220mm	5g (force)
24563-935	6U	355mm	1	Carte fond de panier	280mm	5g (force)
24563-970	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-971	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-972	3U	295mm	1	Carte fond de panier	220mm	5g (force)
24563-973	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-974	3U	355mm	1	Carte fond de panier	220mm	5g (force)

Référence catalogue	Hauteur durack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Tolérance aux chocs et aux vibrations
24563-975	3U	355mm	1	Carte fond de panier	280mm	5g (force)
24563-980	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-981	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-982	6U	295mm	1	Carte fond de panier	220mm	5g (force)
24563-983	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm	5g (force)
24563-984	6U	355mm	1	Carte fond de panier	220mm	5g (force)
24563-985	6U	355mm	1	Carte fond de panier	280mm	5g (force)

Table 2/3

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Finition	Matériau	Largeur du rack
24563-920	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-921	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-922	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-923	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-924	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-925	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-930	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-931	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-932	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Finition	Matériau	Largeur du rack
24563-933	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-934	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-935	Oui	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-970	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-971	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-972	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-973	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-974	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-975	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-980	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-981	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-982	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-983	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-984	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP
24563-985	Non	Rack	CEI 60297-3-103	Anodisé, Passivé	Aluminium	84HP

Table 3/3

Référence catalogue	Type de joint CEM	Expédition rapide
24563-920	Textile, Acier inoxydable	No
24563-921	Textile, Acier inoxydable	No

Référence catalogue	Type de joint CEM	Expédition rapide
24563-922	Textile, Acier inoxydable	No
24563-923	Textile, Acier inoxydable	No
24563-924	Textile, Acier inoxydable	No
24563-925	Textile, Acier inoxydable	No
24563-930	Textile, Acier inoxydable	No
24563-931	Textile, Acier inoxydable	No
24563-932	Textile, Acier inoxydable	No
24563-933	Textile, Acier inoxydable	No
24563-934	Textile, Acier inoxydable	No
24563-935	Textile, Acier inoxydable	No
24563-970	Textile, Acier inoxydable	No
24563-971	Textile, Acier inoxydable	No
24563-972	Textile, Acier inoxydable	No
24563-973	Textile, Acier inoxydable	No
24563-974	Textile, Acier inoxydable	No
24563-975	Textile, Acier inoxydable	No
24563-980	Textile, Acier inoxydable	No
24563-981	Textile, Acier inoxydable	No

Référence catalogue	Type de joint CEM	Expédition rapide
24563-982	Textile, Acier inoxydable	No
24563-983	Textile, Acier inoxydable	No
24563-984	Textile, Acier inoxydable	No
24563-985	Textile, Acier inoxydable	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE