

# Face avant, Blindage CEM réalisable a posteriori



Face avant plate. Possibilité de blindage avec joint en acier inoxydable.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Pour joint CEM en acier inoxydable

Aluminium, 2,5 mm, face vue anodisée, conductrice

## SPÉCIFICATIONS

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Profondeur (D):</b>             | 2.5mm                         |
| <b>Matériau:</b>                   | Aluminium                     |
| <b>Type accessoire:</b>            | Face avant                    |
| <b>Type de produit:</b>            | Face avant                    |
| <b>Type:</b>                       | Face avant sans poignée       |
| <b>Blindage électromagnétique:</b> | Non (réalisable a posteriori) |

Table 1/3

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Quantité par colis | Fixation           | Type de joint        | Finition avant |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 20846-425           | 3U              | 3HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Largeur du rack | Quantité par colis | Fixation           | Type de joint        | Finition avant |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 30846-865           | 6U             | 2HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-426           | 3U             | 4HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-427           | 3U             | 5HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-428           | 3U             | 6HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-429           | 3U             | 7HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-443           | 6U             | 4HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-430           | 3U             | 8HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-442           | 6U             | 3HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-431           | 3U             | 10HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-444           | 6U             | 5HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-432           | 3U             | 12HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-445           | 6U             | 6HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-433           | 3U             | 14HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-446           | 6U             | 7HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-424           | 3U             | 16HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-447           | 6U             | 8HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-448           | 6U             | 10HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-434           | 3U             | 21HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Largeur du rack | Quantité par colis | Fixation           | Type de joint        | Finition avant |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| 20846-449           | 6U             | 12HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-436           | 3U             | 28HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-450           | 6U             | 14HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-456           | 6U             | 16HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-451           | 6U             | 21HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-437           | 3U             | 42HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 30846-588           | 2U             | 84HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-452           | 6U             | 28HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-438           | 3U             | 63HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 30846-676           | 3U             | 84HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-453           | 6U             | 42HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 30846-683           | 4U             | 84HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 20846-454           | 6U             | 63HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 30846-771           | 6U             | 84HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 30846-859           | 9U             | 84HP            | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |
| 30846-864           | 3U             | 2HP             | 1                  | À visser à l'avant | Acier inoxydable EMC | Anodisé        |

Table 2/3

| Référence catalogue | Face d'appui | Arêtes traitées | Conformité | Finition | Hauteur (H) | Largeur (W) |
|---------------------|--------------|-----------------|------------|----------|-------------|-------------|
|---------------------|--------------|-----------------|------------|----------|-------------|-------------|

|           |            |     |                                    |         |         |        |
|-----------|------------|-----|------------------------------------|---------|---------|--------|
| 20846-425 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 128.4mm | 14.9mm |
| 30846-865 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 261.8mm | 9.8mm  |
| 20846-426 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 128.4mm | 20mm   |
| 20846-427 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 128.4mm | 25mm   |
| 20846-428 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 128.4mm | 30.1mm |
| 20846-429 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 128.4mm | 35.2mm |
| 20846-443 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 261.8mm | 20mm   |
| 20846-430 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 128.4mm | 40.3mm |
| 20846-442 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 261.8mm | 14.9mm |
| 20846-431 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 128.4mm | 50.5mm |
| 20846-444 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 261.8mm | 25mm   |
| 20846-432 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 128.4mm | 60.6mm |
| 20846-445 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 261.8mm | 30.1mm |
| 20846-433 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 128.4mm | 70.8mm |
| 20846-446 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 261.8mm | 35.2mm |

|           |            |     |                                    |                     |         |         |
|-----------|------------|-----|------------------------------------|---------------------|---------|---------|
| 20846-424 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 128.4mm | 80.9mm  |
| 20846-447 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 261.8mm | 40.3mm  |
| 20846-448 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 261.8mm | 50.5mm  |
| 20846-434 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 128.4mm | 106.3mm |
| 20846-449 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 261.8mm | 60.6mm  |
| 20846-436 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 128.4mm | 141.9mm |
| 20846-450 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 261.8mm | 70.8mm  |
| 20846-456 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 261.8mm | 80.9mm  |
| 20846-451 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 261.8mm | 106.3mm |
| 20846-437 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 128.4mm | 213mm   |
| 30846-588 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé,<br>Passivé | 84mm    | 426.4mm |
| 20846-452 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 261.8mm | 141.9mm |
| 20846-438 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 128.4mm | 319.7mm |
| 30846-676 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé,<br>Passivé | 128.4mm | 426.4mm |
| 20846-453 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé             | 261.8mm | 213mm   |

|           |            |     |                                    |         |         |         |
|-----------|------------|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|
| 30846-683 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 172.9mm | 426.4mm |
| 20846-454 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 261.8mm | 319.7mm |
| 30846-771 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 261.8mm | 426.4mm |
| 30846-859 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 395.1mm | 426.4mm |
| 30846-864 | Conducteur | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Anodisé | 128.4mm | 9.8mm   |

Table 3/3

| Référence catalogue | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|
| 20846-425           | No                |
| 30846-865           | No                |
| 20846-426           | No                |
| 20846-427           | No                |
| 20846-428           | No                |
| 20846-429           | No                |
| 20846-443           | No                |
| 20846-430           | No                |
| 20846-442           | No                |
| 20846-431           | No                |
| 20846-444           | No                |


| Référence catalogue | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|
| 20846-432           | No                |
| 20846-445           | No                |
| 20846-433           | No                |
| 20846-446           | No                |
| 20846-424           | No                |
| 20846-447           | No                |
| 20846-448           | No                |
| 20846-434           | No                |
| 20846-449           | No                |
| 20846-436           | No                |
| 20846-450           | No                |
| 20846-456           | No                |
| 20846-451           | No                |
| 20846-437           | No                |
| 30846-588           | No                |
| 20846-452           | No                |
| 20846-438           | No                |
| 30846-676           | No                |

| Référence catalogue | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|
| 20846-453           | No                |
| 30846-683           | No                |
| 20846-454           | No                |
| 30846-771           | No                |
| 30846-859           | No                |
| 30846-864           | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément les éléments de fixation (œillets, vis à gorge).

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**