

Face avant, Avec blindage, Charnières inférieures

Face avant de profil U à charnière avec fixation inférieure pour joint textile.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

La face avant de profil U peut être dépliée d'un angle d'ouverture de 135° (sauf RatiopacPRO)

Permet le montage sur les profils horizontaux

Avec blindage, Face avant en U avec joint textile CEM

Compatible avec les bacs à cartes (EuropacPRO) et les coffrets (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant sans poignée

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint CEM	Finition avant
---------------------	-----------------	-----------------	--------------------	----------	-------------------	----------------

20848-608	3U	28HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-599	3U	42HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-600	3U	63HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-601	3U	84HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-605	4U	42HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-606	4U	63HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-607	4U	84HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-604	6U	84HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-602	6U	42HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-603	6U	63HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé
20848-696	6U	28HP	1	Avec charnières, fixation inférieure	Textile	Anodisé

Table 2/3

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Largeur (W)
20848-608	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4mm	141.9mm
20848-599	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4mm	213mm
20848-600	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4mm	319.7mm
20848-601	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	128.4mm	426.4mm
20848-605	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	172.9mm	213mm
20848-606	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	172.9mm	319.7mm
20848-607	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	172.9mm	426.4mm
20848-604	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8mm	426.4mm
20848-602	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8mm	213mm
20848-603	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8mm	319.7mm
20848-696	Conducteur	Non	CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1/10	Non (réalisable a posteriori)	261.8mm	141.9mm

Table 3/3


Référence catalogue	Expédition rapide
20848-608	No
20848-599	No

Référence catalogue	Expédition rapide
20848-600	No
20848-601	No
20848-605	No
20848-606	No
20848-607	No
20848-604	No
20848-602	No
20848-603	No
20848-696	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Face avant décrochable (> 135°).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE