

# Face avant, Sans blindage, Charnières inférieures

Face avant non blindée à charnières avec fixation inférieure.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Face avant décrochable à 135° (sauf RatiopacPRO)

Permet le montage sur les profils horizontaux

## SPÉCIFICATIONS

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Profondeur (D):</b>  | 2.5mm                   |
| <b>Matériau:</b>        | Aluminium               |
| <b>Finition:</b>        | Anodisé                 |
| <b>Type accessoire:</b> | Face avant              |
| <b>Type de produit:</b> | Face avant              |
| <b>Type:</b>            | Face avant sans poignée |

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Largeur du rack | Quantité par colis | Fixation | Finition avant | Face d'appui |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----------------|--------------|
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|----------|----------------|--------------|

|           |    |      |   |                                               |         |            |
|-----------|----|------|---|-----------------------------------------------|---------|------------|
| 20838-280 | 3U | 28HP | 1 | Avec<br>charnières,<br>fixation<br>inférieure | Anodisé | Conducteur |
| 20838-271 | 3U | 42HP | 1 | Avec<br>charnières,<br>fixation<br>inférieure | Anodisé | Conducteur |
| 20838-272 | 3U | 63HP | 1 | Avec<br>charnières,<br>fixation<br>inférieure | Anodisé | Conducteur |
| 20838-273 | 3U | 84HP | 1 | Avec<br>charnières,<br>fixation<br>inférieure | Anodisé | Conducteur |
| 20838-277 | 4U | 42HP | 1 | Avec<br>charnières,<br>fixation<br>inférieure | Anodisé | Conducteur |
| 20838-278 | 4U | 63HP | 1 | Avec<br>charnières,<br>fixation<br>inférieure | Anodisé | Conducteur |
| 20838-279 | 4U | 84HP | 1 | Avec<br>charnières,<br>fixation<br>inférieure | Anodisé | Conducteur |
| 20838-276 | 6U | 84HP | 1 | Avec<br>charnières,<br>fixation<br>inférieure | Anodisé | Conducteur |
| 20838-275 | 6U | 63HP | 1 | Avec<br>charnières,<br>fixation<br>inférieure | Anodisé | Conducteur |
| 20838-274 | 6U | 42HP | 1 | Avec<br>charnières,<br>fixation<br>inférieure | Anodisé | Conducteur |

Table 2/2


| Référence<br>catalogue | Arêtes traitées | Conformité | Blindage<br>électromagnéti<br>que | Hauteur (H) | Largeur (W) | Expédition<br>rapide |
|------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
|------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------------------|

|           |     |                                    |     |         |         |    |
|-----------|-----|------------------------------------|-----|---------|---------|----|
| 20838-280 | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non | 128.4mm | 141.9mm | No |
| 20838-271 | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non | 128.4mm | 213mm   | No |
| 20838-272 | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non | 128.4mm | 319.7mm | No |
| 20838-273 | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non | 128.4mm | 426.4mm | No |
| 20838-277 | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non | 172.9mm | 213mm   | No |
| 20838-278 | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non | 172.9mm | 319.7mm | No |
| 20838-279 | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non | 172.9mm | 426.4mm | No |
| 20838-276 | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non | 261.8mm | 426.4mm | No |
| 20838-275 | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non | 261.8mm | 319.7mm | No |
| 20838-274 | Non | CEI 60297-3-101,<br>IEEE 1101,1/10 | Non | 261.8mm | 213mm   | No |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Face avant décrochable (> 135°).

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE