


Guide-carte| en plusieurs parties, Piece intermédiaire en extrusion Aluminium/Plastique



FONCTIONS

Profil central pour le montage des guide-cartes pour une largeur de rainure de 2,5 mm

2 embouts en plastique sont requis ; ceux-ci sont enfoncés aux deux extrémités du profil intermédiaire

Les guide-cartes peuvent être fixés sur des profilés horizontaux (extrusion d'aluminium) ou des plaques de 1,5 mm d'épaisseur

Température de stockage : -40°C à 130°C

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Profondeur de la carte	Couleur	Finition	Largeur de rainure	Matériau	Quantité par colis
34562-822	1000mm	Argent	Anodisé	2.5	Aluminium	1
34562-814	220mm	Argent	Anodisé	2.5	Aluminium	1
34562-815	280mm	Argent	Anodisé	2.5	Aluminium	1
34562-813	160mm	Argent	Anodisé	2.5	Aluminium	1
34562-816	340mm	Argent	Anodisé	2.5	Aluminium	1

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Expédition rapide
34562-822	Section centrale	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis	No
34562-814	Section centrale	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis	No
34562-815	Section centrale	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis	No
34562-813	Section centrale	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis	No
34562-816	Section centrale	Bacs à cartes, Coffrets, Châssis	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison peut se faire en quantité de conditionnement standard (Standard Pack Quantity, SPQ). La tarification affichée est à l'unité.

Un guide-cartes se compose de : 1 paire d'embouts et 1 pièce de profil.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE