

Hygrostat, Humidité relative de l'air

Hygrostat, humidité relative de l'air, 230 VAC.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Adaptable avec trois composants distincts : Hygrostat, matériel de montage, câble de connexion (entrée avec connecteur SCHUKO/UTE ; sortie avec connecteur IEC ou extrémité ouverte), veuillez commander séparément

arrête le ventilateur ou les éléments de chauffage lorsque la valeur définie est atteinte

La LED intégrée s'allume lorsque l'appareil connecté est allumé

Indication visuelle de l'état

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Quantité par colis	Expédition rapide
60715-138	Plastique	1	No
60715-213	Plastique	1	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE