


# Profil intermédiaire pour assembler Adaptateur de test 3 U



Kit de support pour réaliser un adaptateur de test 6/9 U à partir des adaptateurs de test 3 U. Convient pour les adaptateurs de test avec connecteurs DIN 41612 de type B, C, E et F.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Convient aux types B, C, D, E, F

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Compatible avec     | Matériau | Quantité par colis | Finition          | Expédition rapide |
|---------------------|---------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 20800-224           | Adaptateurs de test | Acier    | 2                  | Revêtement poudré | No                |
| 20800-168           | Adaptateurs de test | Acier    | 2                  | Revêtement poudré | No                |
| 20800-278           | Adaptateurs de test | Acier    | 2                  | Revêtement poudré | No                |

| Référence catalogue | Compatible avec     | Matériaux | Quantité par colis | Finition          | Expédition rapide |
|---------------------|---------------------|-----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 20800-279           | Adaptateurs de test | Acier     | 2                  | Revêtement poudré | No                |
| 23040-001           | Adaptateurs de test | Acier     | 2                  | Revêtement poudré | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'adaptateur de test pour connecteur DIN de type D ne peut pas être combiné avec d'autres types.

Profondeur du prolongateur de test (dimension B) des prolongateurs de test VMEbus sur la page produit correspondante.

Profondeur du prolongateur de test (dimension B) des prolongateurs de test de types B, C, D, E et F sur la page produit correspondante.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**