


Bloc enfichable, avec poignée XL, Avec blindage, Gris



La poignée XL est utilisée pour les applications nécessitant des forces d'insertion/d'extraction élevées telles que les normes VPX ou VXS. Adapté pour les forces d'insertion et d'extraction jusqu'à 1 500 N (par paire).

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour les applications nécessitant des forces d'insertion/d'extraction élevées telles que les normes VPX ou VXS

Options de fixation de carte supplémentaire disponibles

La poignée nécessite un bloc de fixation moulé supplémentaire (combinaison avec lèvre de glissière horizontale courte/longue)

Face avant en U pour joint textile

Convient aux forces d'insertion/d'extraction jusqu'à 1500 N (par paire)

IEC 60297-3-102, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10

SPÉCIFICATIONS

Hauteur du rack:	6U
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant avec poignée (PIU)
Blindage électromagnétique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Type de joint	Finition avant
20848-770	8HP	1	XL	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-771	12HP	1	XL	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-769	4HP	1	XL	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé


Table 2/2

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Hauteur (H)	Largeur (W)	Expédition rapide
20848-770	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	40.3mm	No
20848-771	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	60.6mm	No
20848-769	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEEE 1101,1	261.8mm	20mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Kit avec face avant pour microswitch sur demande.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE