


PropacPRO| Coffret de table, Sans blindage



Le coffret nVent SCHROFF PropacPRO offre une protection électronique pour les montages 19", tels que les modules enfichables et les cartes Europe. Les cadres moulés en aluminium et les flancs garantissent une solution robuste. De plus, une vaste gamme d'accessoires est disponible.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Coffret de table, préconfiguré conformément à la norme IEC 60297-3-101 pour les composants 19"

Sans blindage

Fentes d'aération dans le capot inférieur

Face arrière avec perforations

Conforme DIN EN 62368-1

SPÉCIFICATIONS

Charge statique:	25kg
Type de produit:	Coffret
Type:	Coffret pour composants 19"
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)
Famille de produits:	PropacPRO

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Hauteur utile	Largeur utile
---------------------	-----------------	-----------------	------------	--------------------	---------------	---------------

24576-001	3U	28HP	266mm	1	112.3mm	148mm
24576-002	3U	28HP	326mm	1	112.3mm	148mm
24576-003	3U	42HP	266mm	1	112.3mm	219mm
24576-004	3U	42HP	326mm	1	112.3mm	219mm
24576-005	3U	42HP	386mm	1	112.3mm	219mm
24576-006	3U	63HP	266mm	1	112.3mm	326mm
24576-007	3U	63HP	326mm	1	112.3mm	326mm
24576-008	3U	63HP	386mm	1	112.3mm	326mm
24576-009	3U	84HP	266mm	1	112.3mm	432mm
24576-010	3U	84HP	326mm	1	112.3mm	432mm
24576-011	3U	84HP	386mm	1	112.3mm	432mm
24576-012	3U	84HP	446mm	1	112.3mm	432mm
24576-013	3U	84HP	506mm	1	112.3mm	432mm
24576-021	6U	84HP	326mm	1	245.7mm	432mm
24576-022	6U	84HP	446mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau
24576-001	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium

Référence catalogue	Construction du bâti avant	Option de refroidissement	Conformité	Finition	Hauteur	Matériau
24576-002	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-003	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-004	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-005	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-006	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-007	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-008	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-009	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-010	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-011	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-012	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-013	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	155.5mm	Aluminium
24576-021	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	289mm	Aluminium
24576-022	Pièce unique	Non	CEI 60297-3-101	Passivé, Revêtement poudré	289mm	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Indice de protection	Largeur	Expédition rapide
24576-001	IP20	185.9mm	No
24576-002	IP20	185.9mm	No
24576-003	IP20	257mm	No
24576-004	IP20	257mm	No
24576-005	IP20	257mm	No
24576-006	IP20	363.7mm	No
24576-007	IP20	363.7mm	No
24576-008	IP20	363.7mm	No
24576-009	IP20	470.3mm	No
24576-010	IP20	470.3mm	No
24576-011	IP20	470.3mm	No
24576-012	IP20	470.3mm	No
24576-013	IP20	470.3mm	No
24576-021	IP20	470.3mm	No
24576-022	IP20	470.3mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE