

Maxpower| Alimentation enfichable 19", AC/DC, 100 W, Simple



Alimentations électriques 19" enfichables avec connecteur H15 pour les applications sans ventilateur. Avec une plage de tension d'entrée AC étendue et une tension de sortie unique.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Large plage de tension d'entrée 90 ... 254 VAC et 100 ... 360 VDC avec correction du facteur de puissance (PFC) active

1 tension de sortie

Signalisation : Tension de sortie OK

Excellent rapport de puissance / volume

Diode de découplage intégrée pour le fonctionnement en redondance

Bus de partage de courant actif (CSB)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13100-105	Mode commuté 19"	90 – 264V	101W	1	24V	4.2A

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13100-103	Mode commuté 19"	90 – 264V	100W	1	12V	8.3A
13100-104	Mode commuté 19"	90 – 264V	99W	1	15V	6.6A
13100-102	Mode commuté 19"	90 – 264V	80W	1	5V	16A

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Expédition rapide
13100-105	3U	6HP	1	No
13100-103	3U	6HP	1	No
13100-104	3U	6HP	1	No
13100-102	3U	6HP	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément la face avant.

Données de sortie à une tension secteur > 190 VAC, Ta = 0 ... 50 °C.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE