


Mawpower| Alimentation enfichable 19", AC/DC, 50 W, Simple

Redondance avec fonction active OU découplage



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Grande plage de tension d'entrée 90 ... 253 VAC et 100 ... 360 VDC

1 tension de sortie

Signalisation : Tension de sortie OK

Avec face avant

Alimentation en veille (aucune charge) <1,5 W

Efficacité jusqu'à 88 %

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13100-174	Mode commuté 19"	90 – 264V	53W	1	48V	1.1A

Référence catalogue	Type	Tension d'entrée CA	Puissance	Nombre de tensions de sortie	Tension 1	Intensité 1
13100-172	Mode commuté 19"	90 – 264V	50W	1	15V	3.4A
13100-173	Mode commuté 19"	90 – 264V	50W	1	24V	2.1A
13100-170	Mode commuté 19"	90 – 253V	50W	1	5V	10A
13100-171	Mode commuté 19"	90 – 264V	50W	1	12V	4.2A

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Expédition rapide
13100-174	3U	6HP	1	No
13100-172	3U	6HP	1	No
13100-173	3U	6HP	1	No
13100-170	3U	6HP	1	No
13100-171	3U	6HP	1	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Données de sortie à Ta= -25 ... 50 °C.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE